品番: EA944CT-61

## 品名: 150mmx 50m クレラップ(業務用)



販売価格	<b>400円</b> (税抜)/ 440円(税込)					
カタログ価格	400円(税抜)/440円(税込)					
在庫数	最新在庫: 36 (2025/11/22 07:10現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	2166ページ2512ページ					



## 仕様

サイズ	150mm×50m	材質	ポリ塩化ビニリデン
耐熱温度	140℃	耐冷温度	−60°C

V字刃でクルッと簡単に、スパッと切ることができます。

つまめるフラップが2枚にわかれているので、ラップがつまみやすく、引き出しやすくなっています。

2枚の大きなフラップに特殊なニスを塗布しているので、しっかりラップがくっつき、巻き戻りにくくなっています。

廃棄時に刃を簡単に取り出せて、分別にも時間がかかりません。

飛び出しガードにより、ロールが箱から飛び出すのを防ぎます。

水蒸気を通しにくいので、食品の乾燥を防ぎ、みずみずしさを保てます。また、水分を嫌う食品がしけるのを防ぐこともできます。

酸素を通しにくい素材なので、食品の酸化による変色や風味を低下を防ぎ、食品の鮮度を保ちます。

食品の香りを保ち、他の食品ににおいがうつるのを防ぎます。

密着性の高い素材なので、食品にも食器にもピタッと密着し、しっかり包めます。

## 株式会社エスコ