

品番：EA944DB-6

品名：50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)



販売価格	7,950円(税抜) / 8,745円(税込)		
カタログ価格	7,950円(税抜) / 8,745円(税込)		
在庫数	最新在庫: 62 (2026/03/26 17:37現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	2305ページ		



モップで掃除の際の、引っ掛かりを低減し、また強力粘着です

仕様

長さ	18.3m	厚み	1.15mm
幅	50mm	粒度	#60
材質	基材:PVC 粘着剤:アクリル系	色	黒
引張強度	約50.6N/25mm	粘着力	約24.5N/25mm
使用温度範囲	-10~60℃		

粘着式

裏紙付

屋内外兼用

モップで掃除することができます。


頻繁に掃除が必要な所向き

耐水性があり化学物質や油にも耐久性があります。

船の甲板やボートなどに最適です。

カットしやすいように格子状に線が引かれています。

代替品



品番 EA944DB-36

コメント 厚み0.4mm/仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.