

品番：EA944DL-3A

品名：50mmx18m滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/30 21:16現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



製品仕様	
品名	EA944DL-3A
メーカー	3M
規格	50mm x 18m
材質	表面砥粒: 鉍物粒子 基材: アルミホイル 粘着剤: ゴム系
色	黒
用途	工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。
施工温度	10℃以上(目安: 60℃以下)
実用温度	-40℃~60℃
重量	846g
張り替え目安	約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定)

### 仕様

メーカー	3M	商品名	セーフティ・ウォーク タイプA
幅(mm)	50	長さ(m)	18
厚み(mm)	0.8	材質	表面砥粒: 鉍物粒子 基材: アルミホイル 粘着剤: ゴム系
色	黒	用途	工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。
施工温度	10℃以上(目安: 60℃以下)	実用温度	-40℃~60℃
張り替え目安	約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定)	重量	846g

裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。

表面の鉍物粒子により、水や油が付着した状態でも高い滑り防止性能を発揮します。

特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。

工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに

屋内外兼用/凸凹面用

粘着式

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.