

品番：EA944KB-11

品名：50mmx25m 布粘着テープ(OD色)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 635円(税抜) / 699円(税込) | | |
| カタログ価格 | 635円(税抜) / 699円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 72 (2026/03/26 18:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1643ページ2544ページ | | |



| | | | |
|------|----------------------|------|-----------|
| 品名 | EA944KB-11 | 規格 | 50mmx25m |
| 材質 | 基材:スフモス 粘着剤:天然ゴム系 | 厚さ | 0.198mm |
| 引張強度 | 50.2N/10mm | 粘着力 | 3.5N/10mm |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |



| | | | |
|------|----------------------|------|-----------|
| 品名 | EA944KB-11 | 規格 | 50mmx25m |
| 材質 | 基材:スフモス 粘着剤:天然ゴム系 | 厚さ | 0.198mm |
| 引張強度 | 50.2N/10mm | 粘着力 | 3.5N/10mm |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |

簡単に手で切れます

仕様

| | | | |
|------------|----------------------|-----|-----------|
| サイズ | 50mm×25m | 厚さ | 0.198mm |
| 材質 | 基材:スフモス 粘着剤:天然ゴム系 | 粘着力 | 3.5N/10mm |
| 引張強度 | 50.2N/10mm | 入数 | 1巻 |
| 簡単に手で切れます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.