

品番：EA944KD-12


品名：15x 5mmx2m 隙間埋めテープ



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 320円(税抜) / 352円(税込) | | |
| カタログ価格 | 320円(税抜) / 352円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 190 (2026/05/03 20:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1449ページ | | |



| 品名 | 規格 | 在庫 |
|------------|-----------|-----|
| EA944KD-12 | 15x5mmx2m | 190 |



| 品名 | 規格 | 在庫 |
|------------|-----------|-----|
| EA944KD-12 | 15x5mmx2m | 190 |

仕様

| | | | |
|------|-------------------------|----|--------------------------|
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.686 |
| 商品名 | エプトシーラー | 幅 | 15mm |
| 長さ | 2m | 厚さ | 5mm |
| 材質 | 基材:EPDM発泡体 粘着剤:アクリル系 | 用途 | 自動車、家電、住宅建材などの各種 シール用 |
| 粘着力 | 4.1N/10mm | 色 | 黒 |

低VOCタイプ

粘着式

耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。

圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を变形させることはありません。

比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。

柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。

優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.