

品番：EA944KD-13


品名：20x 5mmx2m 隙間埋めテープ



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 430円(税抜) / 473円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 430円(税抜) / 473円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 47 (2026/05/03 20:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1449ページ                       |      |   |



| 品名         | 規格        | 在庫 |
|------------|-----------|----|
| EA944KD-13 | 20x5mmx2m | 47 |



| 品名         | 規格        | 在庫 |
|------------|-----------|----|
| EA944KD-13 | 20x5mmx2m | 47 |

### 仕様

|      |                         |    |                          |
|------|-------------------------|----|--------------------------|
| メーカー | 日東電工                    | 型番 | No.686                   |
| 商品名  | エプトシーラー                 | 幅  | 20mm                     |
| 長さ   | 2m                      | 厚さ | 5mm                      |
| 材質   | 基材:EPDM発泡体<br>粘着剤:アクリル系 | 用途 | 自動車、家電、住宅建材などの各種<br>シール用 |
| 粘着力  | 4.1N/10mm               | 色  | 黒                        |

低VOCタイプ

粘着式

耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。

圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を变形させることはありません。

比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。

柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。

優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.