

品番 : EA944KD-316

品名 : 5.0x15mm/10m すき間テープ (防水/窓・サッシ用)



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/08/08 16:57現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1499ページ		



品番	EA944KD-316
品名	5.0x15mm/10m すき間テープ (防水/窓・サッシ用)
メーカー	ニトムズ
型番	G0081
幅(mm)	15
長さ(m)	10
厚さ(mm)	5
材質	基材:EPDM 粘着剤:アクリル系
用途	気密シートの補助材、コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
テープ色	黒
粘着力	4.6N/10mm
引張強度	8N/cm <sup>2</sup>
入数	1巻



品番	EA944KD-316
品名	5.0x15mm/10m すき間テープ (防水/窓・サッシ用)
メーカー	ニトムズ
型番	G0081
幅(mm)	15
長さ(m)	10
厚さ(mm)	5
材質	基材:EPDM 粘着剤:アクリル系
用途	気密シートの補助材、コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
テープ色	黒
粘着力	4.6N/10mm
引張強度	8N/cm <sup>2</sup>
入数	1巻

窓・サッシまわりの気密・防水に

#### 仕様

メーカー	ニトムズ	型番	G0081
幅(mm)	15	長さ(m)	10
厚さ(mm)	5	材質	基材:EPDM 粘着剤:アクリル系
用途	気密シートの補助材、コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に	テープ色	黒
粘着力	4.6N/10mm	引張強度	8N/cm <sup>2</sup>
入数	1巻		

EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐熱性・耐久性に優れている

柔軟な発泡体のため凹凸面にも良くなじみ、止水性にも優れている

発泡体どうしが融着しないため、施工および保存が簡単

窓・サッシまわりの気密・防水に

屋内用

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.