

品番：EA944KD-44A

品名：50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)



販売価格	2,900円(税抜) / 3,190円(税込)		
カタログ価格	2,900円(税抜) / 3,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/03/23 03:04現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1449ページ		



品名	EA944KD-44A	50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
規格	50x10mmx2m	
材質	EPDM発泡体	
色	グレー	
厚さ	10mm	
幅	50mm	
長さ	2m	
重量	約0.1kg	
引張強度	0.05MPa	
耐熱性	-20~100℃	
耐寒性	-20~100℃	
耐薬品性	優れている	
用途	自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアースील材、すべり止め材に	

凹凸にぴったり

ゴムの特長を活かした密着型ストッパー

### 仕様

幅	50mm	長さ	2m
厚さ	10mm	材質	EPDM発泡体
用途	自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアースील材、すべり止め材に	引張強度	0.05MPa
色	灰		

耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。

柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。

圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を变形させる事はありません。

対象物の色に合わせて使用して下さい。

滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。

水や空気を通しません。(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です。)

食品衛生法適合商品ではありません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.