

品番：EA944MD-94

品名：40mmx20m 両面テープ・強力(プラスチック用)



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/03/07 11:39現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1440ページ		



品名	EA944MD-94
規格	40mmx20m
材質	不織布
粘着力	7.4N/10mm
低VOC	環境対応型

品名	EA944MD-94
規格	40mmx20m
材質	不織布
粘着力	7.4N/10mm
低VOC	環境対応型



粘着剤が柔らかく、粗面接着性に優れる環境対応の低VOC両面テープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.512
幅	40mm	長さ	20m
厚さ	0.15mm	材質	基材:不織布 粘着剤:アクリル系
内芯径	76mm(3")	用途	自動車内装材の吸音材、家電・OA機器の緩衝材、プラスチック表示の固定に
テープ色	白色半透明	粘着力	7.4N/10mm

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。

厚生労働省VOC1物質の放散量の指針値をクリアしています。

基材に不織布を使用しており、被着体へのなじみ、追従性が良好です。

フォーム(発泡体)、不織布、プラスチックの接着にも優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

