

品番：EA944MF-103

品名：25mmx50m 両面テープ・強力(多用途)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,970円(税抜) / 2,167円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,970円(税抜) / 2,167円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 26 (2026/04/06 11:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1439ページ | | |



強接着でありながら、再はく離できる環境対応の低VOC両面テープ

仕様

| | | | |
|------|---------------------------------------|-----|-----------------------|
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.5000E |
| 幅 | 25mm | 長さ | 50m |
| 厚さ | 0.16mm | 材質 | 基材:特殊不織布 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | OA機器・家電機器のクッション材・シール材、住設機器・自動車内装材の接着に | 内芯径 | 76mm(3") |
| テープ色 | 半透明 | 粘着力 | 7.75N/10mm |
| 引張強度 | 23N/10mm | 入数 | 1巻 |

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ

テープ強度が強靱なため、テープがちぎれ難く再剥離性に優れています。

金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応

再剥離時に糊残りし難く、被着体からきれいに剥がせます。

解体によるリサイクルが必要な用途に適しています。

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。

厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。

使用温度範囲が広く、各種部品に対する固定性能に優れています。(推奨:0~60℃程度)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.