

品番 : EA944MF-106

品名 : 50mmx50m 両面テープ・強力(多用途)



販売価格	3,960円(税抜) / 4,356円(税込)		
カタログ価格	3,960円(税抜) / 4,356円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 05:37現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1489ページ		



強接着でありながら、再はく離できる環境対応の低VOC両面テープ

### 仕様

メーカー	日東電工	型番	No.5000E
幅	50mm	長さ	50m
厚さ	0.16mm	材質	基材:特殊不織布 粘着剤:アクリル系
用途	OA機器・家電機器のクッション材・シール材、住設機器・自動車内装材の接着に	内芯径	76mm(3")
テープ色	半透明	粘着力	7.75N/10mm
引張強度	23N/10mm	入数	1巻

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ

テープ強度が強靭なため、テープがちぎれ難く再剥離性に優れています。

金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応

再剥離時に糊残りし難く、被着体からきれいに剥がせます。

解体によるリサイクルが必要な用途に適しています。

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。

厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。

使用温度範囲が広く、各種部品に対する固定性能に優れています。(推奨:0~60°C程度)

代替品

	<p>品番 EA944MF-105 コメント 40mmx50m</p>
--	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.