

品番：EA944MG-24

品名：50mmx20m 両面テープ(家電部材固定)



販売価格	1,200円(税抜) / 1,320円(税込)		
カタログ価格	1,200円(税抜) / 1,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/02 16:06現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1441ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA944MG-24	50mmx20m	巻	7

品名	規格	単位	在庫
EA944MG-24	50mmx20m	巻	7



仕様

メーカー	日東電工	型番	No.510
幅	50mm	長さ	20m
厚さ	0.15mm	材質	基材:不織布 粘着剤:アクリル系
用途	家電機器の金属銘板、プラスチック表示板の固定、自動車内装部品の接着に	内芯径	76mm(3")
テープ色	半透明	粘着力	6.0N/10mm

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。

厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしております。

無溶剤型アクリル系粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープ

金属、プラスチック素材などの被着体に幅広くお使いいただけます。

基材に不織布を使用しており、被着体へのなじみ、追従性が良好です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

