

品番：EA944MG-26

品名：10mmx20m 両面テープ(住建補助材固定)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 365円(税抜)／ 402円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 365円(税抜)／402円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 18 (2026/03/26 14:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1440ページ                       |      |   |



保持力、段差吸収性に優れる環境対応の低VOC両面テープ

仕様

|      |                            |     |                     |
|------|----------------------------|-----|---------------------|
| メーカー | 日東電工                       | 型番  | No.515              |
| 幅    | 10mm                       | 長さ  | 20m                 |
| 厚さ   | 0.25mm                     | 材質  | 基材:不織布<br>粘着剤:アクリル系 |
| 用途   | 内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に | 内芯径 | 76mm(3")            |
| テープ色 | 半透明                        | 粘着力 | 8.25N/10mm          |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| 厚手タイプのため、凸凹や段差のある材料の固定などに最適です。               |
| 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。           |
| VOC放散量を少なくした両面接着テープ                          |
| 厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。               |
| 不織布基材でテープ厚さが0.25mmと厚いため、被着体へのなじみ、追従性が特に良好です。 |
| 金属、プラスチック、木質材料の接着に優れています。                    |

