

品番：EA944MG-3

品名：20mmx 8m 超強力・両面テープ(耐熱型)



販売価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
カタログ価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/06/20 18:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1489ページ		



仕様



メーカー	コニシ	型番	#66279D
商品名	SSテープ WF702	サイズ	20mm×8m
厚さ	0.45mm	材質	基材:発泡ポリマー 粘着剤:アクリル系
用途	各種内装材、看板・ドアなどの裏面への補強材、看板・表示板などの作成および取付、機器部品・部材の取付に	粘着力	18N/10mm
剪断粘着力	151N/100mm <sup>2</sup>	内芯径	76mm(3")
テープ色	白	使用温度	-20~110℃
重量	144g		

屋内外用

0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ

優れた初期接着強さを有します。

金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。

耐寒性、耐熱性、耐候性に優れています。

被着体の動きに対して優れた追従性を有します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.