


品番：EA944MG-36

品名：10mmx50m 両面テープ(0.17mm/7°ラシック用)



販売価格	970円(税抜) / 1,067円(税込)		
カタログ価格	970円(税抜) / 1,067円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/07 08:38現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



仕様



メーカー	日東電工	型番	TW-Y01
幅	10mm	長さ	50m
厚さ	0.17mm	材質	基材:不織布 粘着剤:アクリル系
用途	シール・緩衝用発泡材、自動車用内装材(レザー類)の接着に	内芯径	76mm(3")
テープ色	透明	粘着力	7.6N/10mm

金属、ポリプロピレン等の各種プラスチック材料、発泡体などの粗面に

柔軟な不織布の両面に初期接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した両面接着テープ

べたつき感が強く、初期接着性に優れています。

代替品

	品番 EA944MD-91 コメント 10mmx20m
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.