


品番：EA944MG-57

品名：20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)



販売価格	4,270円(税抜) / 4,697円(税込)		
カタログ価格	4,270円(税抜) / 4,697円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/04/02 03:42現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1441ページ		



メーカー	日東電工	型番	No.5915
幅	20mm	長さ	50m
厚さ	0.05mm	材質	粘着剤:アクリル系
用途	FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に	内芯径	76mm(3")
テープ色	透明	粘着力	5.8N/10mm

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。

#### 基材レスタイプ

耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気・電子分野にも適しています。

加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ

薄層でありながら接着強度が高いです。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

