品番: EA944MK-121

品名:50mmx10m 防食テープ(高温用/ペトロラタム系)



販売価格	3,790円(税抜)/4,169円(税込)				
カタログ価 格	3,790円(税抜)/4,169円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/15 13:28現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	1497ページ				









異形部の防錆・防食 どんな形状にも密着するペトロラタム系防食テープ

## 仕様

メーカー	日東電工	型番	No.59HT
幅(mm)	50	長さ(m)	10
厚さ(mm)	1.1	材質	基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系
用途	高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用	伸び	15.0%
吸水率	0.1%	粘着力	24N/10mm
引張強度	31.2N/10mm	体積抵抗率	10^14Ωcm
耐熱流下温度	+90℃	入数	1巻

高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用

すぐれた防錆・防食効果を発揮

金属表面から水分と空気を遮断します。

防錆・防食用ペトロラタムが赤錆を黒錆に変えて安定させます。

耐薬品性にすぐれているため、酸、アルカリ、バクテリアによる腐食を防ぎます。

密着力の良いペトロラタムが、蒸発や硬化することなく、常に粘着性をもって防錆・防食層を形成します。

施工が簡単

特別な熟練が必要ありません。

どんな複雑な形状にもピッタリ密着します。

加熱を必要としません。巻き付けてなでつけるだけで防食層をつくることができます。

作業時間が短縮されます。

※防食テープ単体ではなく、補助材料である下塗り材(EA944MK-1A)、充填材(EA944MK-2)、埋設用保護材(EA944MK-131)との併用をおすすめします。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.