

品番：EA944MN-4

品名：30mmx10m 両面テープ(発泡ブチル)



販売価格	3,270円(税抜) / 3,597円(税込)		
カタログ価格	3,270円(税抜) / 3,597円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/07/08 23:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1490ページ		



品番	EA944MN-4
品名	両面発泡ブチルテープ
幅	30mm
長さ	10m
厚さ	0.75mm
粘着力	6.2N/10mm
材質	基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系
用途	各種車体のネームプレートの接着、 カーアクセサリーの固定に
特徴	全天候型、屋外でも使用できます。 柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています。 密着性・耐久性に優れています。
適用	屋内外用

品番	EA944MN-4
品名	両面発泡ブチルテープ
幅	30mm
長さ	10m
厚さ	0.75mm
粘着力	6.2N/10mm
材質	基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系
用途	各種車体のネームプレートの接着、 カーアクセサリーの固定に
特徴	全天候型、屋外でも使用できます。 柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています。 密着性・耐久性に優れています。
適用	屋内外用



### 仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J0930
商品名	No.541	幅	30mm
長さ	10m	厚さ	0.75mm
材質	基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系	用途	各種車体のネームプレートの接着、 カーアクセサリーの固定に
内芯径	76mm(3")	テープ色	黒
粘着力	6.2N/10mm		

全天候型、屋外でも使用できます。

柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています。

密着性・耐久性に優れています。

屋内外用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.