

品番：EA944MT-54

品名：50mmx2.0m [透明ツヤ消し]強力補修テープ (屋外)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 740円 (税抜) / 814円 (税込) | | |
| カタログ価格 | 740円 (税抜) / 814円 (税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/04/03 15:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1448ページ | | |



| | |
|----------|--------------------------|
| 布・フェルト | <input type="checkbox"/> |
| 皮革 | <input type="checkbox"/> |
| 合成ゴム | <input type="checkbox"/> |
| 軟質塩化ビニル | <input type="checkbox"/> |
| 硬質プラスチック | <input type="checkbox"/> |
| 木材 | <input type="checkbox"/> |
| 発泡スチロール | <input type="checkbox"/> |
| タイル・陶磁器 | <input type="checkbox"/> |
| コンクリート・石 | <input type="checkbox"/> |
| ガラス | <input type="checkbox"/> |
| 金属 | <input type="checkbox"/> |



仕様

| | | | |
|------|------------------------|--------|--------------|
| メーカー | コニシ | 型番 | #05791 |
| 商品名 | ストームガードつや消し | サイズ | 50mm×2m |
| 厚さ | 0.25mm | カラー | 半透明 (接着後は透明) |
| 粘着力 | 7.6N/10mm | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
| 材質 | 基材:特殊フィルム 粘着剤:アクリル系 | | |

様々な素材の破れ・割れ補修に

片面粘着テープ

屋外用

特殊フィルム採用により、耐候性・耐水性・耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化・黄変せず、長持ち

フィルムテープではあった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。

強力な粘着力を発揮(時間が経つほど粘着力が更にアップ)

つや消しタイプで目立たず、マットな素材に最適です。

【主な使用用途】

ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに

サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に
ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに
浴槽・タイルの割れの仮補修に

〈使用できない箇所〉

砂壁などの付着しにくい場所

高価格品

多孔質（コンクリート・木・布地など）で水に浸かる場所

※材料の種類や使用条件によって、接着強さは異なります。

※特殊加工（シリコン、フッ素、はっ水、工業用ゴムなど）されたところにはつかない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.