

品番：EA944N-151

品名：7-50mm 電動テープディスペンサー(非粘着剤用)



販売価格	78,000円(税抜) / 85,800円(税込)		
カタログ価格	78,000円(税抜) / 85,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/26 08:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1856ページ		



#### 仕様

メーカー	エクト	型番	MS-2500
テープ長さ設定	30~999mm(1mm単位で変更可能)	電源	AC100V
電源仕様	ACアダプタ 100~240V	サイズ	137(W)×249(L)×156(H)mm
重量	2.5kg	テープ送り・テープカット	自動
カット形状	直線	対応テープ	導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど
使用環境温湿度	温度:5~40℃ 湿度:RH80%以下	付属品	ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル
注意	※テープの種類・環境にもよりますが、カット寸法誤差±2mm程度生じる場合があります。 ※当サイトで発表している名称の素材であっても、まれに使用できないテープがあります。	材質	カバー:ABS+底面等鉄
適用テープ	幅:1~50mm(厚み2mm以下) 芯内径:φ25mm(1")・φ76mm(3") 外径:170mm以内		
自動送り、自動カット			

安全シャッター付きオートフィードカッターユニット
7セグLED デジタル3桁表示
設定長バックアップ
非粘着材料用送りローラー
テープ押さえガイド
トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。
オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。
安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。
自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。
長さメモリーは、主電源をOFFにした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出される使い方が選べます。
小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
PSE対応

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.