

品番：EA944NA-110B

品名：50mmx 50m 手切れ粘着テープ(30巻)

				販売価格	27,300円(税抜)／ 30,030円(税込)		
				カタログ価格	27,300円(税抜)／30,030円(税込)		
				在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 11:01現在)		
				商品入数	30	販売単位	箱
				カタログページ	1644ページ		



物理特性	
材質	ポリエチレン
厚さ	0.16mm
幅	50mm
長さ	50m
入数	30巻
重量	約1.5kg

粘着力・引張強度	
粘着力	5.36N/10mm
引張強度	42.2N/10mm

仕様

幅(mm)	50	長さ(m)	50
厚さ(mm)	0.16	色	ベージュ
入数(巻)	30	材質	基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系
内芯径	76mm(3")	粘着力	5.36N/10mm
保持力	0.0mm/60分	引張強さ	42.2N/10mm
巻き戻し力	0.97N/10mm		
コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープです。			
カラリアンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。			
重ね貼りができ、文字も書けます。			
表面がポリエチレンクロスであるため耐水性に優れます。			
環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。			
欧州RoHS指令の特定有害物質の意図的な使用はありません。			

