

品番：EA944ND-41

品名：50mmx25m 布粘着テープ(ダンボール色)



販売価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
カタログ価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
在庫数	最新在庫: 48 (2026/03/23 07:09現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1643ページ		



品名	布粘着テープ(ダンボール色)
品番	EA944ND-41
規格	50mm×25m
材質	スフ布・PET
粘着力	3.4N/10mm
引張強度	44N/10mm
伸び	8%
展開力	2.1N/10mm
厚さ	0.22mm
内芯径	76mm(3")
重量	320g
保持力	0.1mm
タック	ボールNo.28



仕様

サイズ	50mm×25m	厚さ	0.22mm
色	ダンボール色	材質	基材:スフ布・PET 粘着剤:ゴム系
用途	ダンボールケース、プラスチックケース、 石油罐などの封かん、梱包 粘着力を必要とする重梱包 宅配用、引越梱包用	内芯径	76mm(3")
重量	320g	粘着力	3.4N/10mm
引張強度	44N/10mm	保持力	0.1mm
伸び	8%	タック	ボールNo.28
展開力	2.1N/10mm		

軽量物から重量物まで幅広い梱包用途に

しなやかで抜群の手切れ性

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.