





品番：EA944NF-13


品名：75mmx10m 両面テープ(位置決め調整用)



販売価格	4,690円(税抜) / 5,159円(税込)		
カタログ価格	4,690円(税抜) / 5,159円(税込)		
在庫数	最新在庫: 38 (2026/07/02 14:17現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1442ページ		



項目	単位	値
粘着力	N/10mm	3.75
位置調整機能あり	N/10mm	3.25



粘着剤表面に特殊樹脂によるストライプ状の凸部を設け、貼り合わせ時に位置調整ができ、その後の圧着でしっかり固定できる両面テープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	PT-0190FX
サイズ	幅:75mm 長さ:10m 厚さ:0.13mm	材質	基材:和紙 粘着剤:ゴム系
用途	壁紙、クッションフロアなどの接着や、再剥離を要する場所に	内芯径	76mm(3")
テープ色	クリーム色	粘着力	位置調整機能なし:3.75N/10mm 位置調整機能あり:3.25N/10mm

粘着剤の表面に特殊樹脂で形成した凸構造を持つので、「位置調整(スライド)機能」と「接着特性」を両立できます。

基材には強度の高い和紙を使用し、凝集力の高い粘着剤を用いています。
そのため、使用後のテープをはがす際にちぎれにくく、粘着剤が残りにくい両面接着テープです。

のり残りし難く、再剥離性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.