

品番：EA944NF-2

品名：15mmx50m 両面テープ(油面接着用)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,740円(税抜) / 1,914円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,740円(税抜) / 1,914円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 60 (2026/06/22 23:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1441ページ | | |

油のついた面にもよくつく環境対応の低VOC両面テープ

仕様

| | | | |
|------|--|-----|---------------------------|
| メーカー | 日東電工 | 型番 | OW-5016 |
| サイズ | 幅: 15mm 長さ: 50m 厚さ: 0.16mm | 材質 | 基材: 不織布 粘着剤: 無溶剤形アクリル系 |
| 用途 | 自動車内装材やOA家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合わせ、プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに | 内芯径 | 76mm(3") |
| テープ色 | 白 | 粘着力 | 7.75N/10mm |

油面接着用

除去しきれない防錆油や、切削油などが付着したものへの接着に

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。

VOC放散量を少なくした両面接着テープ

厚生労働省指定VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。

基材に不織布を使用しており、被着体へのなじみ、追従性が良好です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.