品番: EA944NH-38

品名:38mmx50m フィラメントテープ



販売価格	3,340円(税抜)/3,674円(税込)				
カタログ価 格	3,340円(税抜)/3,674円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/17 00:24現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	1486ページ				







ポリエステル繊維で補強し、強度バツグンのテープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.3883			
幅	38mm	長さ	50m			
厚さ	0.18mm	材質	基材:ポリエステル(ポリエステル繊維 補強)、 粘着剤:ゴム系			
用途	重量物の結束・梱包、パイプやロッドな どの結束用	内芯径	76mm(3")			
色	白	粘着力	4.8N/10mm			
引張強度	332N/10mm	保持力	0.5mm/30分			
巻戻し力(N/25mm)	7.0	伸び	35%			
仮止め・結束用テープ						
優れたテープ強度						
結束に最適な粘着力						