

品番：EA944NJ-101

品名：13x0.13mm/10m 粘着テープ (テフロン[TM]PTFE製/



販売価格	2,150円(税抜) / 2,365円(税込)		
カタログ価格	2,150円(税抜) / 2,365円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/28 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1451ページ		



項目	仕様
材質	ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)含浸)
粘着剤	シリコーン系
幅	13mm
厚さ	0.13mm
長さ	10m
使用温度範囲	-60~200℃
引張強さ	144N/10mm
粘着力	3.6N/10mm
破壊電圧	6kV



### 仕様

メーカー	中興化成工業	型番	AGF-100FR
用途	・ヒートシール機、真空包装機の離型 ・樹脂成型などプレス工程の離型 ・電気絶縁被覆 ・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆	幅	13mm
長さ	10m	総厚さ	0.13mm
使用温度範囲	-60~200℃	粘着力180°剥離	3.6N/10mm
引張強さ	144N/10mm	破壊電圧	6kV
材質	基材: ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)含浸) 粘着剤: シリコーン系	入数	1巻

フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)の優れた非粘着性を活かしあらゆる用途に対応できます。

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。

電気絶縁性、寸法安定性に優れています。

手で切ることができます。

テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。

UL510規格に合格しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.