


品番：EA944NJ-111

品名：13x0.15mm/10m 粘着テープ (テフロン[TM]PTFE製/



販売価格	3,010円 (税抜) / 3,311円 (税込)		
カタログ価格	3,010円 (税抜) / 3,311円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/27 12:08現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



仕様

幅	13mm	長さ	10m
総厚さ	0.15mm	材質	基材: ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)含浸) 粘着剤: シリコン系
用途	ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆	使用温度範囲	-60～200℃
粘着力180°剥離	4.4N/10mm	引張強さ	212N/10mm
破壊電圧	6kV		

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。

フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)の優れた非粘着性を活かしあらゆる用途に対応できます。

電気絶縁性、寸法安定性に優れています。

UL510規格に合格しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。(2020年3月現在)

手で切ることができます。

代替品



品番 EA944NJ-101

コメント 厚さ:0.13mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.