

品番：EA944NJ-135

品名：50x0.30mm/10m 粘着テープ° (テフロン[TM]PTFE製/



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,800円(税抜) / 16,280円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 14,800円(税抜) / 16,280円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/25 17:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1451ページ                      |      |   |



|       |   |
|-------|---|
| 品名    | AGF-100FR   |
| 規格    | 50mm幅 x 0.3mm厚 x 10m巻   |
| 材質    | 基材: ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)含浸)<br>粘着剤: シリコーン系                         |
| 用途    | ・ヒートシール機、真空包装機の離型<br>・樹脂成型などプレス工程の離型<br>・電気絶縁被覆<br>・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆 |
| 特徴    | ・優れた非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性<br>・電気絶縁性に優れている                                 |
| 引張強さ  | 488N/10mm   |
| 粘着力   | 5.6N/10mm (180°剥離)  |
| 破壊電圧  | 6kV   |
| 寸法安定性 | 優れている   |
| 手切可能  | 手切可能  |
| 規格    | UL510規格に合格しています   |



### 仕様

|        |   |           |           |
|--------|---|-----------|-----------|
| メーカー   | 中興化成工業  | 型番        | AGF-100FR |
| 用途     | ・ヒートシール機、真空包装機の離型<br>・樹脂成型などプレス工程の離型<br>・電気絶縁被覆<br>・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆 | 幅         | 50mm      |
| 長さ     | 10m   | 総厚さ       | 0.3mm     |
| 使用温度範囲 | -60~200℃  | 粘着力180°剥離 | 5.6N/10mm |
| 引張強さ   | 488N/10mm   | 破壊電圧      | 6kV       |
| 材質     | 基材: ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)含浸)<br>粘着剤: シリコーン系                         | 入数        | 1巻        |

フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)の優れた非粘着性を活かしあらゆる用途に対応できます。

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。

電気絶縁性、寸法安定性に優れています。

手で切ることができます。

テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。

UL510規格に合格しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.