品番: EA944NJ-167

品名: 150x0.18mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/



販売価格	41,300円 (税抜)/ 45,430円(税込)				
カタログ価 格	41,300円(税抜)/45,430円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 10:52現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	1500ページ				









仕様

幅	150mm	長さ	10m
総厚さ	0.18mm	材質	基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE 製)フィルム 粘着剤:シリコーン系
用途	ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁 被覆などに	粘着力	3.6N/10mm
引張強度	100N/10mm	使用温度範囲	-60~200°C

テープ表面は非粘着性

電気絶縁性に優れています。

非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。

柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。

電気絶縁性・耐候性に優れています。

UL510規格に合格しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.