

品番：EA944NJ-178A

品名：200x0.23mm/10m 粘着テープ° (テフロン[TM]PTFE製/



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 59,400円(税抜) / 65,340円(税込) | | |
| カタログ価格 | 59,400円(税抜) / 65,340円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/22 23:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1450ページ | | |



| | |
|----|--|
| 品名 | ASF-110FR |
| 規格 | 200mm幅 x 0.23mm厚 x 10m巻 |
| 材質 | 基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE)製フィルム 粘着剤:シリコン系 |
| 用途 | ・ヒートシール圧着部の被覆 ・シュート・ホッパーの摩擦面ライニング ・絶縁テープ ・絶縁用スペーサー ・結線部の絶縁被覆 などに |



仕様

| | | | |
|--------|--|------|-----------|
| メーカー | 中興化成工業 | 型番 | ASF-110FR |
| 用途 | ・ヒートシール圧着部の被覆 ・シュート・ホッパーの摩擦面ライニング ・絶縁テープ ・絶縁用スペーサー ・結線部の絶縁被覆 などに | 幅 | 200mm |
| 長さ | 10m | 総厚さ | 0.23mm |
| 使用温度範囲 | -60~200℃ | 粘着力 | 4N/10mm |
| 引張強度 | 136N/10mm | 破壊電圧 | 21kV |
| 材質 | 基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコン系 | 入数 | 1巻 |

柔軟性・伸縮性があり、対象物の形状へ追随します。

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。

電気絶縁性・耐候性に優れています。

フッ素樹脂本来の清潔感ある白色です。

UL510規格に合格しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.