

品番 : EA944NN-6

品名 : 19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒)



販売価格	2,020円(税抜) / 2,222円(税込)		
カタログ価格	2,020円(税抜) / 2,222円(税込)		
在庫数	最新在庫: 54 (2025/12/17 06:03現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1494ページ		



耐熱性にも優れ、柔軟性にも優れたアセテート布粘着テープ

### 仕様

幅	19mm	長さ	30m
厚さ	0.25mm	材質	基材:アセテートクロス 粘着剤:難燃性ゴム系
用途	トランス・コイルの電気絶縁、偏向ヨークのフェライトシート貼り付けに	色	黒
重量	200g	絶縁電圧	2.1kv
引きはがし粘着力(N/19mm)	9.0	引張強度(N/19mm)	137
伸び	23%		

UL認定の難燃性粘着テープです。UL 510 Flame retardant 取得。

作業性に優れています。

柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。

耐腐食性に優れます。

手切れ性が良好です。

加熱処理により、粘着剤の凝集力が増し粘着力が向上します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.