


品番：EA944NN-7

品名：19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白)



販売価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
カタログ価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/27 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1444ページ		



品名	EA944NN-7	規格	19mmx30m
メーカー	日東シンコー	型番	No.156A
用途	家電、車載ハーネス結束用		
長さ	30m	幅	19mm
厚さ	全体:0.25mm 基材:0.18mm		
材質	基材:アセテートクロス 粘着剤:難燃性ゴム系		
引きはがし粘着力	9.0N	引張強度	137N
伸び	23%	重量	200g
色	白		



耐熱性にも優れ、柔軟性にも優れたアセテート布粘着テープ

### 仕様

メーカー	日東シンコー	型番	No.156A
用途	家電、車載ハーネス結束用	幅	19mm
長さ	30m	厚さ	全体:0.25mm 基材:0.18mm
材質	基材:アセテートクロス 粘着剤:難燃性ゴム系	絶縁電圧	2.1kv
引きはがし粘着力	9.0N	引張強度	137N
伸び	23%	重量	200g
色	白		

柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

手切れ性が良好で作業性に優れています。

加熱処理により、粘着剤の凝集力が増し粘着力が向上します。

UL認定の難燃性粘着テープです。UL 510 Flame retardant 取得。

トランス・コイルの電気絶縁、偏向ヨークのフェライトシート貼り付けに

代替品



品番 EA944NN-6  
コメント 黒色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.