

品番：EA944NP-128

品名：25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)



販売価格	240円(税抜) / 264円(税込)		
カタログ価格	240円(税抜) / 264円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2025/06/16 09:36現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1493ページ		



カタログ訂正 24/11/15 長さ…(誤)10m→(正)20m(No.55,56 1205)

環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.21S
幅	25mm	長さ	20m
厚さ	0.2mm	材質	基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
用途	配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用	カラー	グレー
粘着力	2.68N/19mm	引張強度	59.3N/19mm
入数	1巻		

- 電気絶縁性に非常に優れています。
- 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
- 端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。
- カット性に優れ、手で切ることができます。
- 初期粘着性に優れています。

配線の色分けにも便利です。

JIS C 2336適合品

耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.