




品番：EA944NP-132

品名：50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 420円(税抜) / 462円(税込) | | |
| カタログ価格 | 420円(税抜) / 462円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/03 04:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1443ページ | | |



| 項目 | 単位 | 値 |
|------|--------|------|
| 粘着力 | N/19mm | 2.47 |
| 引張強度 | N/19mm | 68.2 |

環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープ

仕様

| | | | |
|------|-------------------------------------------|------|----------------------|
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.21S |
| 幅 | 50mm | 長さ | 20m |
| 厚さ | 0.19mm | 材質 | 基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | 配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用 | カラー | レッド |
| 粘着力 | 2.47N/19mm | 引張強度 | 68.2N/19mm |
| 入数 | 1巻 | | |

電気絶縁性に非常に優れています。

使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。

端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。

カット性に優れ、手で切ることができます。

初期粘着性に優れています。

配線の色分けにも便利です。

JIS C 2336適合品

耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.