



品番：EA944NP-5

品名：19mmx10m ビニールテープ(緑/10巻)



販売価格	835円(税抜) / 919円(税込)		
カタログ価格	835円(税抜) / 919円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/05/16 02:55現在)		
商品入数	10	販売単位	包
カタログページ	1443ページ		



環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープ

### 仕様

メーカー	日東電工	型番	No.21
サイズ	19mm×10m	厚さ	0.19mm
材質	基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系	用途	配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用
カラー	グリーン	粘着力	2.51N/19mm
引張強度	71.9N/19mm	入数	10巻

電気絶縁性に非常に優れています。

使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。

端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。

カット性に優れ、手で切ることができます。

初期粘着性に優れています。

配線の色分けにも便利です。

JIS C 2336適合品

耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.