品番: EA944NR-12

品名:50mmx18m コーテープ・非粘着(アイボリー)



販売価格	295円 (税抜)/325円(税込)				
カタログ価 格	295円(税抜)/325円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 10:41現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	0034ページ1492ページ				









水道管や設備配管などに巻きつける絹目のキャンパステープ

仕様

サイズ	50mm×18m	厚さ	0.15mm			
材質	塩化ビニール	用途	屋外配管の簡易防水、湿気の多い地 下室や貯水池、噴霧地などの配管の防 錆、蒸気配管の色別、冷凍機ブライン 管の保護、化学工場や腐食性ガスに触 れる恐れのある機器の配管保護に			
引張強度	54N/10mm	重量	183g			
カラー	アイボリー	入数	1巻			
非粘着のため、施工が容易						
曲折部の施工も容易						

代替品



屋内配管の仕上げ用

品番 EA944MX-41

コメント 変更点:メーカー、厚さなど

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.