




品番：EA944RD-7

品名：50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)



販売価格	9,750円(税抜) / 10,725円(税込)		
カタログ価格	9,750円(税抜) / 10,725円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 23:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1450ページ		



品名	幅	厚さ	長さ	単位
EA944RD-7	50mm	0.13mm	10m	個



耐熱・絶縁・滑りにすぐれたフッ素樹脂(PTFE)粘着テープ

### 仕様

メーカー	日東電気	型番	No.903UL
幅	50mm	長さ	10m
総厚さ	0.13mm	材質	基材:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム 粘着剤:シリコーン系
用途	電線・ケーブルおよびコイルの絶縁、二次電池等、蓄電デバイスの電極絶縁、プリンター通紙部の耐熱摺動、モータ駆動システムの絶縁および摺動、半田マスキング、自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策、金型成型の離型用途に	使用温度範囲	-60~200℃
巻戻し力	5.8N/19mm	粘着力	3.7N/10mm
引張強度	48N/10mm	伸び	220%
絶縁破壊電圧	11kV	動摩擦係数	0.1

-60~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。  
また、短時間であればより高温でも使用可能です。

様々な材質に対して良好な接着力を発揮します。

耐熱性、電気絶縁性、滑り性、撥水性、背面離型性などの優れた特性を備えています。

UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています。(登録番号E34833)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.