品番: EA944RD-7

品名:50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)



販売価格	9,800円(税抜)/10,780円(税込)				
カタログ価 格	9,800円(税抜)/10,780円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/05 16:23現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1501ページ				











耐熱・絶縁・滑りにすぐれたフッ素樹脂(PTFE)粘着テープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.903UL
幅	50mm	長さ	10m
総厚さ	0.13mm	材質	基材:ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)フィルム 粘着剤:シリコーン系
用途	電線・ケーブルおよびコイルの絶縁、二次電池等、蓄電デバイスの電極絶縁、 プリンター通紙部の耐熱摺動、モータ 駆動システムの絶縁および摺動、半田 マスキング、自動車内部のキシミ音対 策や摺動部の擦れ対策、金型成型の 離型用途に	使用温度範囲	-60~200℃
巻戻し力	5.8N/19mm	粘着力	3.7N/10mm
引張強度	48N/10mm	伸び	220%
絶縁破壊電圧	11kV	動摩擦係数	0.1

-60~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。 また、短時間であればより高温でも使用可能です。

様々な材質に対して良好な接着力を発揮します。

耐熱性、電気絶縁性、滑り性、撥水性、背面離型性などの優れた特性を備えています。

UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています。(登録番号E34833)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.