品番：EA944RS-10

品名：48mmx13.7m 手切れ粘着ﾃｰﾌﾟ(ｲｴﾛｰ)[DUCK]

販売価格	1,030円（税抜）／ 1,133円（税込）			
カタログ価格	1,030円（税抜）／1,133円(税込)			
在庫数	最新在庫：27　（2026/04/13 21:15現在）			
商品入数	1	販売単位	巻	
カタログページ	1436ページ			

仕様

幅(mm)	48	長さ(m)	13.7
厚さ(mm)	0.23	材質	基材：ポリエチレン 粘着剤：ゴム系
用途	結束、ラベル貼り、色分けなどに	内芯径	76mm（3”）
色	イエロー	耐熱温度	93℃
粘着力	8.21N/10mm	引張強度	45.53N/10mm
屋内外用			
手で簡単に切れます。			
木材、ビニール、プラスチック、革、金属、ラミネートなど、さまざまな場面で使用できます。			
凹凸面にも貼付可能			
約3週間以内であれば、きれいに剥がすことができます。			
※継続的に使用する場合は、約90℃以下の環境でご使用ください。			
一時的なマーキングに最適です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.