

品番：EA944RS-45

品名：48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK]



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,280円(税抜)／1,408円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 1,280円(税抜)／1,408円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 15 (2025/08/02 21:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1485ページ                       |      |   |



|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 品名      | 48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK]   |
| 品番      | EA944RS-45                    |
| 販売価格    | 1,280円(税抜)／1,408円(税込)         |
| カタログ価格  | 1,280円(税抜)／1,408円(税込)         |
| 在庫数     | 最新在庫: 15 (2025/08/02 21:42現在) |
| 商品入数    | 1                             |
| 販売単位    | 巻                             |
| カタログページ | 1485ページ                       |

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 粘着力・引張強度 | 粘着力: 10.95N/10mm<br>引張強度: 45.53N/10mm |
| 材質       | 基材: ポリエチレン<br>粘着剤: ゴム系                |
| 用途       | ひび割れなどの表面保護、表面の防水に                    |
| 色        | 透明                                    |
| 厚さ(mm)   | 0.18                                  |
| 幅(mm)    | 48                                    |
| 長さ(m)    | 18.2                                  |
| 内芯径      | 76mm(3")                              |
| 粘着力      | 10.95N/10mm                           |
| 引張強度     | 45.53N/10mm                           |

仕様

|                                |                    |       |                        |
|--------------------------------|--------------------|-------|------------------------|
| 幅(mm)                          | 48                 | 長さ(m) | 18.2                   |
| 厚さ(mm)                         | 0.18               | 材質    | 基材: ポリエチレン<br>粘着剤: ゴム系 |
| 用途                             | ひび割れなどの表面保護、表面の防水に | 内芯径   | 76mm(3")               |
| 色                              | 透明                 | 粘着力   | 10.95N/10mm            |
| 引張強度                           | 45.53N/10mm        |       |                        |
| 手で簡単に切れます                      |                    |       |                        |
| 屋内・屋外で使えます。                    |                    |       |                        |
| 防水性                            |                    |       |                        |
| 透明なテープなので、目立つことなく防水や保護に使用できます。 |                    |       |                        |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.