


品番：EA944SE-50BA


品名：50mmx9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔/18巻)



販売価格	70,700円(税抜) / 77,770円(税込)		
カタログ価格	70,700円(税抜) / 77,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/03 19:37現在)		
商品入数	18	販売単位	箱
カタログページ			



屋内用



品名	規格	単位	在庫
EA944SE-50BA	50mmx9m	巻	3

ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール・補強

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J3020
商品名	P-11HT	用途	ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール・補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強・補修に
幅	50mm	長さ	9.14m
厚さ	0.12mm	材質	基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系
粘着力	4.84N/10mm	引張強度	61.64N/10mm
重量	160g	使用温度範囲	-60~316℃
入数	18巻		
耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤			
屋内用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

