


品番：EA944SF-75

品名：75mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ



販売価格	2,860円(税抜) / 3,146円(税込)		
カタログ価格	2,860円(税抜) / 3,146円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/29 18:58現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0034ページ1453ページ		



### 仕様

幅	75mm	長さ	10m
厚さ	0.18mm	材質	基材: ガラスクロスアルミ箔 粘着剤: アクリル系
用途	ダクト配管の保護、保温材の目地、配線や部品の固定用	粘着力	12.4N/10mm
引張強度	240N/10mm	耐熱温度	約80℃

空調ダクトのシール、保温筒・グラスウールの固定・シールに。

凸凹面や曲面にぴったりフィット。

ガラスクロスアルミ箔にアクリル粘着剤を塗布した、離型紙付のアルミガラスクロス粘着テープです。

強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有しています。

基材強度が高いだけでなく、高級感のある貼り付け面が得られます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.