


品番：EA944SJ-114


品名：T型 マーカー(高耐久/緑/2枚)



販売価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
カタログ価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/28 20:42現在)		
商品入数	2	販売単位	PACK
カタログページ	2307ページ		



粘着



※ 裏面に粘着剤が付いているもしくは
両面テープが貼られています。
※ 粘着剤は乾燥状態では剥がれにくく、
剥離紙は付いていません。

厚みのあるポリエチレン基材のエッジ部分にテーパ加工を施した、耐久性に優れたフロアサインです

仕様

幅(mm)	52	長さ(mm)	152
厚み(mm)	1.4	色	緑
形状	T	材質	基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系
粘着力	約13.9N/25mm	使用温度範囲	-15~70℃
入数	2枚	仕様	粘着

「5S」対策品

区画整理のマーキングに最適です。

表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。

エッジはテーパ加工されており、キャスターへの衝撃やつまづきを軽減します。

剥離紙付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

