

品番：EA944VB-2

品名：300x0.09mm/10m フッ素含浸ガラスクロス



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 26,300円(税抜) / 28,930円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 26,300円(税抜) / 28,930円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/03 01:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1451ページ                      |      |   |



無アルカリガラスクロスにPTFEを含浸し、焼成

#### 仕様

|        |  |      |                              |
|--------|--|------|------------------------------|
| メーカー   | 日東電工   | 型番   | No.970-2UL                   |
| 幅      | 300mm  | 長さ   | 10m                          |
| 総厚さ    | 0.09mm   | 材質   | PTFE含浸ガラスクロス                 |
| 用途     | 製袋ヒートシート用の耐熱離型シート、冷凍食品の搬送ベルト、解凍用ベルト、ベーキング用ベルト等のベルト用、LBP用定着ベルトの摺動用途、ACFの圧着離型シート | 引張強度 | タテ:133N/10mm<br>ヨコ:106N/10mm |
| 使用温度範囲 | -100~260℃  |      |                              |

安定した分子構造をもつ4フッ化エチレン樹脂のコンポジット品のため、ほとんどの工業薬品や溶剤に侵されません。

-100~260℃の広い範囲で連続使用が可能。また、クロス基材の高温、超低温での良好な寸法安定性とあわせて、他の熱可塑性樹脂に比べて優れた熱的特性を持っています。

誘電率・誘電正接ともに低く、かつ広範囲の周波数で安定しています。

耐候性・耐湿性・耐汚染性に優れています。

固体物質中、最も低い静摩擦係数を持ち、特に荷重が大きくなるほど静摩擦係数が小さくなるというユニークな自己潤滑性を発揮します。

非粘着性と離型性に優れ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。

代替品

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>品番</b> EA944VB-2A<br/><b>コメント</b> 変更点:厚み、引張強度など</p> |
|--|---|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.