

品番 : EA944VC-5A

品名 : 50x0.13mm/40m 超高分子量ポリエチレン粘着テープ



販売価格	30,500円(税抜)／33,550円(税込)		
カタログ価格	30,500円(税抜)／33,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 06:23現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1502ページ		



## 仕様

幅(mm)	50	長さ(m)	40
厚さ(mm)	基材:0.13 粘着層:0.14 総厚み:0.27	材質	基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系
用途	ホッパー、シートなどの付着防止ライニング	粘着力	5N/10mm
引張強度	50mm/min	色	乳白

屋内用

汎用品

ホッパー、シートなどの付着防止ライニングに

自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。

### 【様々な用途に】

ピン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング

フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面

各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング

各種粉体のシート、ホッパーライニング

各種離型ライナー

ワッシャーライニング

シーリングプレートの接着

腐食性化学薬品に接触するガスケット

サクションボックスライニング  
家電機器や自動機械の摺動面滑り材  
繊維機械摺動面ライニング  
製材機械摺動面ライニング  
娛樂機械各種摺動面ライニング  
スキー用具  
複写機摺動面ライニング  
製本機摺動面ライニング

【取扱注意事項】

- (1)被着体の表面のホコリ、油、水等の異物を充分取り除いてから貼り付けて下さい。
- (2)被着体の材質(例:一部の塗装面やプラスチック面等)によっては接着強度の低い場合がありますのでご注意下さい。
- (3)貼り付ける部分をよくおさえ、充分に圧着して下さい。また、貼付直後より24~48時間後の方が接着強度が高くなりますので、出来るだけ使用開始の1~2日前に貼付して下さい。
- (4)一度貼付した後の再貼付は、接着強度が低下しますのでご注意下さい。

剥離紙付きです。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.