

品番 : EA944VE-50

品名 : 50x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ



販売価格	8,790円(税抜) / 9,669円(税込)		
カタログ価格	8,790円(税抜) / 9,669円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 15:31現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1501ページ		



仕様

メーカー	三ツ星ベルト	商品名	マックスタック(MAXTAC)フィルムテープ
用途	高温・耐熱用途、非粘着用途、摺動(コンベヤの搬送物のガイド)用途、絶縁用途に	幅	50mm
長さ	10m	厚さ	0.13mm
使用温度範囲	-50~200°C	表面色調	白
表面形状	平面	材質	基材:PTFEフィルム 粘着剤:シリコーン系

基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。

耐熱性、非粘着性、耐薬品性、絶縁性などの性能に優れています。

シリコーン系粘着剤は、-50°C~+200°C の温度領域における連続使用、+260°Cまでの断続使用に耐える事ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.