


品番 : EA945A-12A

品名 : M12x120mm セットアンカー(50本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/07/22 22:06現在) | | |
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------------------|---|-----------|---------------------|
| 耐振性が高く強力な雄ねじアンカー | | | |
| 材質 | ボルト:SWCH(冷間圧造用炭素鋼線)、スリーブ:STKM(機械構造用炭素鋼鋼管) | 表面処理 | 電気亜鉛メッキ 2級(有色クロメート) |
| ねじサイズ | M12×1.75 | 下穴径 | 18.0mm |
| 基準穴深さ | 55mm | 取付け物最大厚さ | 45mm |
| 引張荷重参考値 | 29.4kN | 重量(1本あたり) | 約176g |
| 入数は50本入りです。 | | | |

代替品

| | |
|--|-------------------------------------|
|  <p>4本入り</p> | 品番 EA945BA-124 コメント M12x120mm 4本 |
|--|-------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.