


品番：EA945AS-17

品名：M 4x10mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)



販売価格	395円(税抜) / 435円(税込)		
カタログ価格	395円(税抜) / 435円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/28 23:39現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ			



#### 仕様

用途	OA機器分野・自動車分野・ICウエハ キャリア・LCD製造用治具などに	サイズ	M4×10mm
ピッチ	0.7	頭形状	(+)ナベ頭
材質	PEEK	連続使用温度	260℃
難燃性	UL94 V-0	ねじり破断トルク	0.47N・m
引張破断荷重	738N	入数	2本
並目ねじ			
全ねじ			
半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック			
耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。			
RoHS2対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.