

品番 : EA945AS-23

品名 : M 5x20mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 465円(税抜) / 512円(税込) | | |
| カタログ価格 | 465円(税抜) / 512円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/28 23:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------------|--|----------|---------|
| 用途 | OA機器分野・自動車分野・ICウエハ キャリア・LCD製造用治具などに | サイズ | M5×20mm |
| ピッチ | 0.8 | 頭形状 | (+)ナベ頭 |
| 材質 | PEEK | 連続使用温度 | 260℃ |
| 難燃性 | UL94 V-0 | ねじり破断トルク | 0.96N・m |
| 引張破断荷重 | 1234N | 入数 | 1本 |
| 並目ねじ | | | |
| 全ねじ | | | |
| 半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック | | | |
| 耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。 | | | |
| RoHS2対応 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.