


品番：EA945BF-141

品名：M14x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)



販売価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
カタログ価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/22 13:09現在)		
商品入数	1	販売単位	PK
カタログページ	1241ページ		



仕様

メーカー	泰生工業	型番	AHBS-1610-H
商品名	ヒジカタボルト	ねじサイズ	M14
胴体外径	16mm	ワッシャ径	32mm
六角対面幅	22mm	全長	100mm
取付物厚さ	1~20mm	下穴径	17.0mm
締付トルク	110N・m	比例最大荷重	16KN(1632kgf)
引張最大荷重	23.5KN(2401kgf)	材質	ステンレス(SUS304)
ボルト強度区分	A2-70相当	重量	185g
入数	1個		

コンクリート用

六角ボルトタイプ

ボルトを回すだけの簡単施工

施工がトルクで管理可能

撤去はボルトを緩めるだけの簡単・確実な撤去

取付物の上から施工可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.